

TrendLine

Aluminium Plattformwagen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
der zertifizierte Rollwagen, für dessen Kauf Sie sich entschieden haben, erleichtert Ihnen - bei bestimmungsgemäßem Gebrauch - den komfortablen Transport auch schwerer Güter (bis max. 100 kg auf der Ladefläche).

Der bestimmungsgemäße Gebrauch des Rollwagens setzt die gewissenhafte Beachtung aller Sicherheitshinweise und Informationen in dieser Bedienungsanleitung voraus. Jeder davon abweichende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für eventuelle Personen- und/oder Sachschäden durch nicht sachgemäßen Einsatz haften ausschließlich Betreiber und Anwender.

Lieferumfang

- Vormontierte Transporteinheit (Griffelement eingeklappt),
- 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm, Bauhöhe 120 mm, mit Befestigungsmaterial,
- 2 Bockrollen Ø 100 mm, Bauhöhe 120 mm, mit Befestigungsmaterial,
- Montageanleitung für die Rollen,
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Typ:	5970013
Gewicht:	7,9 kg
zulässige Belastung:	max. 100 kg
Maße zusammengeklappt:	550 x 420 x 230 mm
Nutzbare Ladefläche eingeschoben:	420 x 410 mm
Nutzbare Ladefläche ausgezogen:	630 x 410 mm
Lenkrollen mit Feststeller:	Ø 100 mm, Bauhöhe 120 mm
Bockrollen:	Ø 100 mm, Bauhöhe 120 mm

Sicherheitshinweise

Vor Gebrauch sind die vier Apparaterollen nach Anleitung zu montieren. Die selbstsichernden Muttern (Sicherungsmuttern) schließen aus, dass sich die Schraubverbindungen auch bei „holprigem“ Transport lösen. Dennoch ist es ratsam, in Zeitintervallen den festen Sitz zu kontrollieren und ggf. zu korrigieren. Der Rollwagen ist ausschließlich zum Güter-Transport bestimmt. Das Befördern von Personen ist auf keinen Fall zulässig!

Ladefläche

Die Ladefläche besteht aus zwei verschachtelten Profilrahmen, deren je fünf Längsprofile sich ineinander verschieben lassen. Der spezielle Querschnitt der Profile erlaubt die hohe Belastbarkeit der Ladefläche - auch in ausgezogenem Zustand.

Eingeschoben misst die nutzbare Ladefläche 420 x 410 mm. Ausgezogen erhöht sie sich um 50 % auf 630 x 410 mm. Eine beweglich gelagerte Klammer verhindert in der eingeschobenen Position ein unbeabsichtigtes Auseinanderziehen. Umgekehrt in der ausgeschobenen Position ein unbeabsichtigtes Zusammenziehen verhindert.

Griffelement

Zum Griffelement gehören zwei Vierkanthrohre und der darin geführte, ausziehbare Bügelgriff. Dessen Greifbereich ist mit einem schadstofffreien Schaumstoff ummantelt. Ein Rahmen aus gekröpften Profilen ver- und entriegelt den Griff sowohl in der aufrechten als auch in der ausgezogenen Position.

Um den Griff freizugeben bzw. in die waagerechte Stellung zu bringen, wird der Profilrahmen nach unten gedrückt. Zwei Rückholfedern bringen den Rahmen wieder in die Ruheposition. In der aufrechten Stellung und im ausgezogenen Zustand rastet das Griffelement bzw. der Griff hörbar ein.

Wichtige Hinweise

Die folgenden Hinweise sind unbedingt zu berücksichtigen. Nur dann ist ein langfristiger, störungsfreier Einsatz des Rollwagens zu erwarten.

Nach der Montage der Rollen ist jede einzelne Schraubverbindung auf ihre Festigkeit zu prüfen. Sollte es erforderlich sein, eine oder mehrere der Schraubverbindungen zu lösen, sind neue Sicherungsmuttern zu verwenden.

Da die ineinander verschiebbaren Profile bei der Auslieferung einen leichten Ölfilm aufweisen, ist von einer Reinigung mit oder in Lösungsmitteln unbedingt abzusehen! Vielmehr sollte von Zeit zu Zeit (abhängig von der Häufigkeit der Einsätze) dieser Ölfilm erneuert werden. Dazu einen fusselreifen Lappen mit ein wenig Maschinenöl benetzen und über die innen liegenden Profile wischen.

EAN 2077603516656

Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 37 - 39
42349 Wuppertal - GERMANY
www.conmetallmeister.de

Adresse aufbewahren für Kontakt!

