

7

SPLENDORE

Für die verschiedenen Farbtöne werden unterschiedliche CASA COLOR Abtönkonzentrate benötigt. Die Mischverhältnisse sind unter den jeweiligen Farbtönen angegeben. Die Abtönkonzentrate sind mit einer 2-stelligen Nummer gekennzeichnet.

Vor Gebrauch CASA COLOR in das Gebinde geben und gründlich umrühren.



Das Produkt wird mit der Bürste aufgetragen.



SP 702

Abtönen mit
1x 45 + 1x 53



SP 703

Abtönen mit
1x 21



SP 704

Abtönen mit
1x 20



SP 706

Abtönen mit
1x 41 + 1x 53



SP 707

Abtönen mit
5x 20



SP 708

Abtönen mit
1x 22 + 1x 23



SP 709

Abtönen mit
1x 43 + 1x 34




SP 710

Abtönen mit
1x 34



SP 711

Abtönen mit
5x 22



SP 712

Abtönen mit
1x 23 + 1x 24



SP 713

Abtönen mit
1x 49




SP 715

Abtönen mit
1x 25



SP 716

Abtönen mit
1x 24




SP 717

Abtönen mit
1x 50



SP 719

Abtönen mit
1x 26



SP 720

Abtönen mit
1x 27




SP 723

Abtönen mit
1x 40



SP 725

Abtönen mit
4x 40



SP 727

Abtönen mit
2x 41



SP 728

Abtönen mit
2x 28



SP 730

Abtönen mit
4x 28 + 1x 30



SP 731

Abtönen mit
1x 47 + 1x 40



SP 732

Abtönen mit
1x 34 + 4x 40



SP 733

Abtönen mit
2x 28 + 1x 34 + 2x 40



SP 735

Abtönen mit
1x 36



SP 737

Abtönen mit
3x 35 + 2x 36




SP 738

Abtönen mit
1x 44 + 3x 35 + 2x 36



SP 739

Abtönen mit
1x 48 + 1x 50



SP 740

Abtönen mit
2x 48 + 1x 37



SP 742

Abtönen mit
3x 36 + 1x 37



SP 743

Abtönen mit
1x 37 + 1x 38



SP 744

Abtönen mit
3x 37 + 2x 38



SP 745

Abtönen mit
1x 37 + 1x 39



SP 746

Abtönen mit
1x 44 + 1x 37 + 1x 39



SP 747

Abtönen mit
1x 43



SP 749

Abtönen mit
4x 30



SP 752

Abtönen mit
1x 29



SP 753

Abtönen mit
2x 29 + 2x 30



SP 754

Abtönen mit
4x 29 + 1x 30



SP 755

Abtönen mit
3x 34 + 2x 40



SP 757

Abtönen mit
2x 34 + 1x 35



SP 759

Abtönen mit
1x 48



SP 762

Abtönen mit
5x 35



SP 764

Abtönen mit
1x 30 + 1x 51



SP 765

Abtönen mit
4x 28 + 1x 30 + 1x 44



SP 766

Abtönen mit
2x 29 + 2x 30 + 2x 44



SP 767

Abtönen mit
4x 30 + 2x 44



SP 768

Abtönen mit
1x 44



SP 770

Abtönen mit
4x 31